


ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D317

UTM X: 654761


UTM Y: 3228839



TAMICES ASTM	Peso retenido (gramos)	% Retenido	% Que pasa
n°4	4,75 mm	5,54 (100 %C)	5,5%
n°10	2 mm	11,17 (100 %C)	16,7%
n°18	1 mm	19,56 (100 %C)	36,3%
n°25	0,71 mm	24,53 (100 %C)	60,8%
n°35	0,5 mm	23,47 (0 %C)	84,3%
n°60	0,25 mm	15,00 (0 %C)	99,3%
n°80	0,18 mm	0,41 (0 %C)	99,7%
n°120	0,125 mm	0,16 (0 %C)	99,8%
n°230	0,063 mm	0,08 (0 %C)	99,9%
Finos	<0,063 mm	0,08 (0 %C)	100,0%

% FINOS	0,21%
% CASCAJO	60,80%
D16	0,654
D50	0,535
D84	0,342
Media	0,510
σ	0,156
M. distribuc.	0,498

MODA ARENAS GRUESAS



	D50	
Cantos y gravas	>2	mm
Arena muy gruesa	1-2	mm
Arena gruesa	0,5-1	mm
Arena media	0,25-0,5	mm
Arena fina	0,125-0,25	mm
Arena muy fina	0,062-0,125	mm
Fango	<0,062	mm